


Šablóna pre mriežkovú skúšku a X-rez


V súlade s ISO 2409: Náterové hmoty – Mriežková skúška

Pomocou šablóny s nožom prevedte po povlaku šesť rovnobežných rezov v rozstupe jeden až tri milimetre (podľa hrúbky testovanej vrstvy). K týmto rezom sa v pravom uhle vyreže ďalších šesť rezov tak, že vznikne rovnomerný štvorcový vzor. Potom sa odstránia odrezané zvyšky testovaného povlaku a hodnotí sa príľnavosť jednotlivých štvorcov podľa normy.



Rozstup jednotlivých rezov závisí na hrúbke povlaku

- < 60 µm rozteč rezu 1 mm
- 60 µm – 120 µm rozteč rezu 2 mm
- > 120 µm rozteč rezu 3 mm



Príslušenstvo k šablóne Elcometer pre mriežkovú skúšku

ASTM lepiaca páska, 1 rola	K0001539M001
ISO lepiaca páska, 1 rola	K0001539M002
Zväčšovacia lupa s desaťnásobným zväčšením a so stupnicou	H137----1

<https://www.gamin.sk/sablona-pre-mriezkovu-skusku-Elcometer/>